

hofs

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3300 x 300 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 526789



hofs System-Schraubregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3300 x 300 mm
- Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
- 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen



Verletzungen

- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfeuern, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Lagerregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalsystem	Schraubsystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Komplettregal	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld Anzahl	3 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2000 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	3300 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	300 mm	Lieferumfang	1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfeuern, Ebenen gem. Angebot
Fachlast	125 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	625 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	60,5 kg
Böden / Ebenen Stabilität	3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche		

Zubehör

602229



Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 300 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

615107		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 300 mm, Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
643645		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
644546		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 300 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen