



TEGERA® 2311


Entdecke mehr

FÜR GUT SICHTBARE, GESCHÜTZTE HÄNDE

Weicher, leicht angerauter Handschuh für gut sichtbare, geschützte Hände. 0,7 mm Kautschuk/Neopren mit diamantförmigem Griffmuster für guten Grip. Mit Lebensmittelzulassung. Der Handschuh ist öl- und fettbeständig, bequem, strapazierfähig und geschmeidig.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Robust
- Geschmeidig
- Bequem
- Guter Griff
- Gute Passform

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Signalfarbe
- Schutz gegen Chemikalien
- Beständig gegen Öle und Fette

SCHÜTZT VOR/GEGEN

verätzungen, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

chemisch-technische arbeiten, chemische arbeiten, raumpflege, umgang mit lebensmittelproduktion, laborarbeiten, meeresbauarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, food processing, chemical

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,7* mm (*chem-layer)

LÄNGE 320 mm

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Grifffläche Diamant

FARBE Orange

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

AQL 0.65


VERPACKUNGSARTEN Beutel

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex, Neopren

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 16523:2015 + A1:2018



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN 388:2016+A1:2018 3110X

EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN



Wasserdicht

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	K	L	M	N	P	S	T
Permeationsstufe	2	6	4	6	3	6	6	6
Degradation %	15,5	-6,8	21,0	18,4	23,4	3,4	X	8,1

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	2311-6	7340118354125
7	2311-7	7340118354217
8	2311-8	7340118354309
9	2311-9	7340118354392
10	2311-10	7340118354484

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com