



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
11	951-11	7340118313160
10	951-10	7340118313153
9	951-9	7340118313184
8	951-8	7340118313177

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 951

Kettingzaag-handschoen, 1,0-1,2 mm volnerf rundsleer van topkwaliteit, polyester, Dyneema®, Cat. III, geel high-vis, wit, zaagbescherming in de rechter- en linkerhandschoen, versterkte wijsvinger, versterkte vinger toppen, Velcro®

EIGENSCHAPPEN

Hoogste beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, zeer duurzaam, goede grip

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Handschoenen voor kettingzaagwerkzaamheden

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Volnerf rundsleer van topkwaliteit

DIKTE HANDPALM 1,0-1,2 mm

MATERIAAL RUG Polyester

VOERINGSTOF Dyneema®

MOTORIEK 5

MANCHETMATERIAAL Textiel

VASTMAKEN Velcro®

LENGTEBEREIK 230-265 mm

KLEUR Geel high-vis, wit

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 1/60

DISPLAY Hangtag met eurosleuf SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer 50%, polyester 47%, natuurlatex 3%

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Polyester 50%

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen 50%



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3142X



EN 381-7:1999
Class 1 20M/S



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-12-12

TEGERA® 951

KENMERKEN

Zaagbescherming in de rechter- en linkerhandschoen, high-vis kleur, versterkte wijsvinger, versterkte vingertoppen, voorgebogen vingers

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de bosbouw, werk in de landbouw

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, utilities, building and construction, service

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 951

EU-TYPEONDERZOEK

0404 SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	3	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	4	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	2	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 381-7:1999 Beschermende handschoenen voor hand-kettingzaag



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3142X



EN 381-7:1999
Class 1 20M/S



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com