

Nr. 903 Seilrollen aus Polyamid

mit eingespritztem Präzisions-Rillenkugellager, aus Werkstoff PA 6, weiß.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	40	50	65/1	65/2	71	78/1
Rillengrund-Ø	30	38	53	55	62	56
Rillenradius	2,5	2	2,5	4	2,2	4
Rillentiefe	5	6	6	5	4,5	11
Kranzbreite	13	13	13	12	12,5	15
Bohrung für Bolzen	8	10	10	10	10	10
Nabellänge	13	13	13	12	12,5	15
Seil-Ø max.	5	4	5	8	4	8
Kugellager-Type	608-ZZ	6000-ZZ	6000-ZZ	6000-ZZ	6000-ZZ	6000-ZZ
Tragfähigkeit in kg	50	50	81	140	100	138
Gewicht in kg ca.	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06

Rollenaußen-Ø	78/2	80/1	80/2	98	134
Rillengrund-Ø	66	68	50	80	116
Rillenradius	6	2	4	3	2,6
Rillentiefe	6	6	15	9	9
Kranzbreite	19	12	21	20	15
Bohrung für Bolzen	15	10	15	10	12
Nabellänge	19	12	21	20	15
Seil-Ø max.	11	4	8	6	5
Kugellager-Type	6202-ZZ	6000-ZZ	6202-ZZ	2 x 6000-ZZ	6201-ZZ
Tragfähigkeit in kg	245	85	225	150	145
Gewicht in kg ca.	0,09	0,06	0,10	0,12	0,17