

## NOTEBOOK-D100

## SUPPORTO NEOMOUNTS PER NOTEBOOK

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	22 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	10 kg (per schermo)
Schermi	1

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Girare Mobilità completa
Regolazione altezza	0-26 cm
Regolazione della profondità	0-57 cm
Inclinazione (gradi)	30°
Perno (gradi)	180°
Tipo di regolazione	Manuale

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371441593

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



**NOTEBOOK-D100 è un supporto universale da scrivania per notebook.**


Il supporto per notebook Neomounts, modello NOTEBOOK-D100 consente di collegare un notebook su di una scrivania con la modalità di fissaggio su piano attraverso un morsetto.

Questo supporto consente di far oscillare il notebook in qualsiasi direzione desiderata per ottenere la migliore posizione di lavoro, profondità da 0 a 57 cm e altezza da 0 a 26 cm con una capacità massima di trasporto di 10 kg. I cavi possono essere collocati sul lato inferiore del braccio.

Sul lato del morsetto vi sono fori per viti che permettono di montare anche il NOTEBOOK-D100 sulla parete. Viene fornito completo di vassoio.

## NOTEBOOK-D100

## SUPPORTO NEOMOUNTS PER NOTEBOOK



Neomounts

Measuring unit: mm