



FICHA TÉCNICA

ENROLLACABLE 785511

Fecha: 29-06-2018

INDUSTRIAS TAYG, S.L.U.

Av. Real de Madrid norte, nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia)

Tel. +34 96 121 24 62

info@tayg.com • www.tayg.com

DENOMINACIÓN:

REFERENCIA	785511
CÓDIGO EAN 13	8412796785511
FAMILIA	ENROLLACABLE
SUB-FAMILIA	Industria – IP55



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COMPONENTES	TIPO	COLOR	CARÁCTERÍSTICAS
CABLE	H05VV-F 3G2,5	negro	25 metros de longitud
BASES	3 bases 2P+T	azul	con tapa
CLAVIJA	2P+T	negro	de goma
TERMOSTATO	cut-out bimetálico	rojo	Si se desconecta, esperar unos minutos y pulsar el botón rojo
CARRETE	metálico	gris	Ø = 255 mm
SOPORTE	metálico	gris	

PESO (gr)	6284	GARANTIA	2 AÑOS
POT. MÁXIMA	250 V~ 16 A 4000 W (desenrollado) 1200 W (enrollado)	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 55

MARCADO CE: Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/CE, con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE y con la Directiva RoHS 2011/65/CE.

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS:

EMBALAJE	CÓDIGO EAN 14	18412796785518	TIPO DE EMBALAJE	cartón E997
	CONTENIDO (unidades)	1	PESO TOTAL (kg)	6.58
	MEDIDAS LxAxH (mm)	265 x 214 x 334	VOLUMEN (m³)	0.019

BOX PALET	CONTENIDO (unidades)	48	PESO TOTAL (kg)	318
	MEDIDAS LxAxH (mm)	1020 x 805 x 1000	VOLUMEN (m³)	0.82

PALETIZADO (altura estándar)	MEDIDAS LxAxH (mm)	1200 x 800 x 1820	VOLUMEN (m³)	1.75
	TIPO DE PALET	Europeo	PESO TOTAL* (kg)	476
	Nº Embalajes x Planta	14	Nº Alturas	5
	CONTENIDO (embalajes)	70	CONTENIDO (unidades)	70

PALETIZADO (altura de 2600mm)	MEDIDAS LxAxH (mm)	1200 x 800 x 2490	VOLUMEN (m³)	2.40
	TIPO DE PALET	Europeo	PESO TOTAL* (kg)	660
	Nº Embalajes x Planta	14	Nº Alturas	7
	CONTENIDO (embalajes)	98	CONTENIDO (unidades)	98

PALETIZADO (altura de 1300mm)	MEDIDAS LxAxH (mm)	1200 x 800 x 1155	VOLUMEN (m³)	1.11
	TIPO DE PALET	Europeo	PESO TOTAL* (kg)	291
	Nº Embalajes x Planta	14	Nº Alturas	3
	CONTENIDO (embalajes)	42	CONTENIDO (unidades)	42

* suponiendo palet europeo de 15 kg