



Technische Daten	EMF 150.1 P
Leistungsaufnahme	2300 W
Nennspannung	230 V~
Schutzklasse	II
Nenn Drehzahl	4300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	7500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Max. Schlitztiefe	45 mm
Max. Schlitzbreite	46 mm
Gewicht	6,2 kg
Bestellnummer	0671P000
EAN	4026851019479
Preisgruppe	PG4
VK zzgl. MwSt.	739,00 €

- **NEU – Nass-Trocken-Mauerschlitzzfräse**
- **Nassanwendung – für besseren Arbeitsfortschritt und geringeren Scheibenverschleiß insbesondere in Beton und harten Kalksandstein**
- Technische Änderungen zur EMF 150.1:
Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung und Anschlussleitung mit PRCD – Schutzschalter
- Beim Nassschlitzen kann der Absaugstutzen mittels Stopfen verschlossen werden oder alternativ der Frässchlamm abgesaugt werden.

Lieferumfang: incl. 2 Diamanttrennscheiben Premium Ø 150mm, Verschlussstopfen für Staubabsaugung sowie Ausbrech- und Montagewerkzeug im Blechkoffer