



Beschreibung:

Eckventile mit Rohrgewinde R 1/2" und Tüllenanschluss, gerade, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Rohrgewinde $\varnothing d_2 = R 1/2''$
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis $+70^\circ\text{C}$
- Auslaufgeschwindigkeit $> 3,0 \text{ L/min}$
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- $\varnothing d_4 = 13 \text{ mm}$ bzw. $1/2''$ (Aufsteckbereich)
- $l = 118 \text{ mm}$
- Schlüsselweite $sw = 24 \text{ mm}$

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	520300
GTIN	4007228701913
Zolltarif	39174000
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,05

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	0,25
EAN Verpackungseinheit	4007228274424

Palette

Anzahl an Kartons	36
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,03

Kartons pro Lage	6
Brutto Gewicht Palette (Kg)	290,00