


Datenblatt Artikel 782150

Standregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x1250mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 18 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.250 mm



Mindest.Best.	1
Höhe Pal	0
EAN	4007228782158
Stück / Lage	0
Best.einheit	Stück
Summe Kartons	0
Lagen	0
Tiefe	0
Breite Pal	0
Farbe	lichtgrau
netto Kg	32,34
VE	1
Höhe	1250
Breite	1030
Bruttogewicht VE Kg	32,34
Länge Pal	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Kartons pro Lage	0
Volumen m3	0
Zolltarif	94032080
brutto Kg	32,34
Btl in Karton	0
Stück / Palette bzw Kiste	0