



Beschrijving:

Brandstofjerrycan COMPACT 10 l, zwart, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen ondanks gewichtsvermindering, robuust en ongevoelig voor stooteffecten
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- compact stapelbaar en geschikt voor commercieel verkrijgbare jerrycanhouder art.-nr. 435600
- incl. uitloopbuis en onverliesbare ECO-schroef dop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/120../D/BAM 14506-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=160 mm b=breedte=290 mm h=hoogte=331,5 mm
- Aantrekoppel: 8 Nm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	862800
GTIN	4007228862805
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	zwart/grijs
Volume in L	10
Gewicht (kg)	0,48
D x B x H (mm)	160 x 290 x 332

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	795 x 290 x 335

Brutogewicht VE kg	2,4
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	24
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,16

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	77,6