

Artikelnummer: 97555

Kurzbeschreibung: ESD-Tischwagen,
1130x620x1020 mm, 2 Böden

Langbeschreibung: ESD-Tischwagen: Der ESD-Tischwagen ist elektrisch leitfähig und aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Die Böden bestehen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 und besitzen einen 5 mm hohen Rand. Der Tischwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Naben besitzen Rollenlager und sind elektrisch leitfähig. Schraub- und Steckkonstruktion. Oberfläche:

pulverbeschichtet dunkelgrau Tragkraft obere

Ladefläche: 50 kg Tragkraft mittlere Ladefläche: 80

kg Tragkraft: 250 kg TPE-Bereifung: 125 mm x B 38 mm Etagenhöhe bei 2 Böden:

195/820 mm Etagenhöhe bei 3 Böden: 195/508/820 mm Gesamthöhe: 1020 mm 2

Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Ma sse (B/T/H): 509 x 980 mm, Gewicht: 30

kg 2 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Ma sse (B/T/H): 609 x 1130 mm,

Gewicht: 39 kg 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 850 x 500 mm, Ma sse (B/T/H): 509 x 980

mm, Gewicht: 39 kg 3 Etagen: Ladefläche (B/T/H): 1000 x 600 mm, Ma sse (B/T/H): 609 x

1130 mm, Gewicht: 54 kg 5 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4017976018416