



Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact AGM-Power Batterie - AGM55

Nennspannung Normal voltage	12 V	
Nennkapazität Capacity	55 AH (c20), 70 AH (c100)	
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)	
Gewicht Weight	17 kg	
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure diluted sulphuric acid	
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25° C)	
Bodenleiste Hold down	B13	
Abmessungen Measurements	LxBxH: 242x175x190 mm	
Layout	Schaltung 0	
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, komplett verschlossen grey PP box, grey cover	
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei	
Separator	Glasvliesseparatoren - Elektrolyt in Vlies festgelegt-auslaufsicher glass and fiber sparator, electrolyte fixed in glass fiber	
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)	
Entgasung Degassing	Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen maintenance-free	
Einsatzgebiet Application	Antrieb und Beleuchtung drive and lighting	
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen	

