


## **bott** **Universalschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 8 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

**Artikelnummer: 232923**



### Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm/4x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016








Anthrazitgrau





- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	75 kg
Schranktyp	Universalschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1050 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	ja
Traglast Fachboden	75 kg	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Anzahl	8 Stück	Auszugsart	Vollauszug
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm/4x175 mm	Gewicht	103,372 kg

## Zubehör

233000		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233001		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233002		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233003		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233004		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233005		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233016		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz

233022		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233077		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233085		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
233449		Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

### Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen