

Fassheberoller

Secu Ex

Traglast 300 kg, mit Fassklammer, Fahrgestell breit, Breite innen 954 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm, Hubhöhe 0 - 700 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot



Artikelnummer: 235776



Fassheberoller

- Traglast 300 kg
- für Stahl- und Kunststoffässer
- mit Fassklammer
- Fahrgestell breit, Breite innen 954 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm
- Hubhöhe 0 - 700 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
- Höhe x Länge x Breite 1635 x 1233 x 1216 mm
- Gewicht 149 kg
- Schutzklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Gabelrollen	85 mm
Hubwagentyp	Fassheberoller	Hebegerät Ausstattung	Fassklammer

Traglast	300 kg	Höhe	1635 mm
Kapazität Fässer (max.)	1 x 200-/220-Liter-Fass	Breite	1216 mm
Hubhöhe	0-700 mm	Weite (li.)	954 mm
Hub je Pedaltritt	24 mm	Länge	1233 mm
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Material	Stahl
Bedienung Fahrwerk	manuell	Oberfläche	pulverbeschichtet
Fahrgestell Ausführung	breit	Farbe	rot
Fassart	Stahl- und Kunststofffässer	Garantie	5 Jahre
Material Lenkrollen	Polyurethan	Ex-Schutzklasse	EX II 2G IIB T4
Durchmesser Lenkräder	125 mm	Gewicht	149 kg