

Kerzenlampe 35x100mm, E14 24V 15W matt

Artikel-Nr. 40800



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Lichtstrom:	80 lm
Sockel:	E14
Lampenform:	Standard
Für Lichterkette:	Nein
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	100 mm
Krypton:	Nein
Flackerkerze:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Stoßfest:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kerzenlampe 35x100mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform E14, matt. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie können freistrahlend, aber auch durch geschmackvolle Leuchtgläser umgeben, zum Einsatz kommen.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 31.07.2015 11:39:31

