




ASTO

Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, aluminium gebürstet, max. 150 W

Die ASTO 2 Wand- und Deckenleuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügbar in gebürsteter Oberflächenlackierung. Die gewünschten GU10 Halogen- oder Energiesparleuchtmittel werden direkt in die dafür vorgesehene GU10 Hochvoltfassung eingedreht und können optional mit einem im Lieferumfang der Leuchte enthaltenen Zierring versehen werden. ASTO 2 Wand- und Deckenleuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	147442
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	330 °
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	75 W
Farbe	aluminium
Länge	26 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	10.5 cm
Nettogewicht	0.416 kg
Bruttogewicht	0.494 kg
BIG WHITE Seite	415

Leuchtmittlempfehlung

1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005081	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, grau
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau