



## Türdrücker, Lochteil (R-Technik) 111.23RLT



Türdrücker 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt  
Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:  
305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R, 285.23R



### Abmessungen in mm



### Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Polyamid

### Alternative Farben

98	99	97	95	92	90
----	----	----	----	----	----

Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 06.02.2020