

fetra chariot à ranchers

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 ranches, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique sur jante moulage par injection aluminium



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118988

fetra Chariot à ranchers






Force 1200 kg

chariot à ranchers

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 4 ranches
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique sur jante moulage par injection aluminium
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| type de chariot | chariots à dossier | matériau de finition | soudé |
| type de chariot à dossier | chariot à ranchers | norme européenne | non |
| charge | 1200 kg | rabattable | non |
| hauteur de charge | 280 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| longueur de plateau | 1600 mm | pneumatique | élastique |
| largeur de plateau | 800 mm | roulement | roulement à billes |
| matériau de plateforme | plaque de contreplaqué | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| surface de plateforme | antidérapant | Diamètre de roue | 200 mm |
| exécution de plateforme | imperméable | matériau de jante | moulage par injection aluminium |
| rehausses | 4 ranches | disposition des roues | rectangulaire |
| hauteur rehausses | 600 mm | hauteur | 880 mm |
| matériau | acier | norme | EN 1757-3 (frein) |
| emboîtable | non | garantie | 10 années |
| matériau de châssis | acier | Poids | 60 kg |
| surface de châssis | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 119194 |  | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 147905 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158760 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158815 |  | Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 309745 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |