

RAU

établi

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 2000 x 700 mm, plateau de table en hêtre, force 450 kg, exécution du châssis 4 pieds avec roulettes escamotables, équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



RAU.



Numéro d'article: 148694



RAU Établi Serie 8000

établi



- hauteur x largeur x profondeur 880 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 pieds avec roulettes escamotables
- équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, 1 barre de poussée
- à gauche 1 tablette
- à droite 1 tiroir, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 1x180 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 90 %

- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc sur jante polypropylène
- Ø de roue 100 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	sur glissière à galets
type de table	éta bli	poignée	poignée barre
Exécution du bâti	4 pieds avec roulettes escamotables	champ d'inscription	bandes d'inscription
forme de châssis	piè tement 4 pieds	matériau de plaque	hê tre
hauteur	880 mm	matériau de châssis	acier
largeur	2000 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	700 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	40 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
charge	450 kg	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
hauteur réglable	non	tablettes	1 pièce
conducteur d'électricité	non	nombre de portes	1 pièce
équipement éta bli	1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, 1 barre de poussée	roulant	oui
soubassements à gauche	1 tablette	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
soubassements à droite	1 tiroir, 1 armoire	pneumatique	caoutchouc
nombre de tiroirs	1 pièce	matériau de jante	polypropylène
nombre x hauteur tiroirs	1x180 mm	Ø de roue	100 mm
Hauteur frontale	180 mm	livraison	livré monté
capacité de charge de tiroir	100 kg	garantie	10 années
extension tiroir	90 %	Poids	115 kg

Accessoires

148771		kit de séparateurs pour tiroirs pour éta bli, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 180 - 360 mm
148773		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur 90 mm

148774



tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm