

ZARGES

escalier industriel

estrade hauteur 1,93 m, 9 marches striées (estrade incl.), marches largeur x profondeur 800 x 225 mm, inclinaison 45°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 215143



ZARGES Escalier industriel

escalier industriel

- estrade hauteur 1,93 m
- accès à un côté
- 9 marches striées (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 800 x 225 mm
- inclinaison 45°
- portée 1,97 m
- en aluminium
- application sûre grâce à main courante
- main courante à un côté
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- fixation avec 2 consoles murales et équerre de pied
- poids 46,83 kg
- selon DIN EN ISO 14122

- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escalier	roulant	non
matériau	aluminium	force	300 kg
inclinaison	45 °	force des marches	150 kg
hauteur d'estrade	1,93 m	équipement de sécurité échelle	main courante
nombre de marches	9	main courante	à un côté
type de marche/d'échelon	marches striées	type de fixation	2 consoles murales et équerre de pied
largeur de marche	800 mm	surface marches	galvanisé
profondeur des marches	225 mm	norme	DIN EN ISO 14122
portée	1,97 m	garantie	10 années
utilisation	à un côté	livraison	prémonté
rabattable	non	Poids	46,83 kg

Accessoires

215152



Main courante pour escalier industriel, inclinaison 45°, Pour 9 marches, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149286



plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm

505371



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge

520203



boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune