

## Hymer échafaudage roulant 8472

hauteur de portée 8,25 m, hauteur d'échafaudage 7,49 m, 3 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 6,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 231385



**HYMER**

**10 YEARS WARRANTY**

**Made in Germany**

### échafaudage roulant

- hauteur de portée 8,25 m
- hauteur d'échafaudage 7,49 m
- 3 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 6,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm
- 6 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire résistante aux intempéries et antidérapante et élévateur HYMER pour faciliter le montage et le démontage des diagonales et des entretoises
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences télescopiques
- rehausse avec décalage en hauteur possible

- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- force mezzanine modulaire jusqu'à 200 kg
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 199 kg

## Détails techniques

technique de montée	échafaudage	soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
type d'échafaudage	échafaudage roulant	force mezzanine modulaire	200 kg
matériau échafaudage	aluminium	équipement échafaudage	mezzanine modulaire résistante aux intempéries et antidérapante, élévateur HYMER pour faciliter le montage et le démontage des d
hauteur d'échafaudage	7,49 m	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur	6,25 m	équipement de sécurité échafauda	rambarde périphérique et 4 potences télescopiques
	8,25 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	3	rabattable	non
largeur de mezzanine modulaire	1900 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	650 mm	rambardes	double face
nombre d'échelons	6 x 8/2 x 4	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
profondeur	800 mm	Poids	199 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE

