

Bauer box de rétention

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, hauteur x largeur x profondeur 2180 x 2835 x 1595 mm, pour 2 x IBC, Équipé de tablette de rétention avec caillebotis

Numéro d'article: 254721



box de rétention

- stockage passif
- pour stockage à l'abri, en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- hauteur x largeur x profondeur 2180 x 2835 x 1595 mm
- pour 2 x IBC
- volume de rétention du bac de rétention 1000 l
- avec double porte battante
- structure en tôle d'acier profilée
- Équipé de tablette de rétention avec caillebotis
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- ventilation naturelle par les fentes d'aération
- verrouillable
- avec toit fermé
- construction du conteneur agréée par les autorités



Détails techniques

type de conteneur	box de rétention	verrouillable	oui
lieu de stockage	à l'abri, en plein air	considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables
hauteur	2180 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur	2835 mm	matériau	acier
profondeur	1595 mm	surface	galvanisé
équipement conteneur	tablette de rétention, caillebotis	possibilité de passage au-dessou	oui
capacité	2 x IBC	garde au sol	100 mm
volume de rétention de la tablet	1000 l	matériau de bac de rétention	acier
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	surface de bac de rétention	galvanisé
stockage	passif	matériau de caillebotis	acier
aération	fentes d'aération	surface de caillebotis	galvanisé
isolation	non	exécution couleur	galvanisé
toit	fermé	Poids	530 kg
type de porte	double porte battante		