

VARIOfit **diable à pneus**

force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique, 2 roues porteuses, roues porteuses avec pédale antidérapante

Numéro d'article: 531468



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabale à pneus

avec 2 roues porteuses

diable à pneus





- pour chargement, transport et dépôt de piles de pneus entières
- force 200 kg
- Pour Ø de pneu 540 - 820 mm
- hauteur x largeur 1 600 x 705 mm
- manuel
- protection de la charge avec système de levage avec fonction d'ouverture permanente/de blocage
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 2 roues porteuses, roues porteuses avec pédale antidérapante

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	roulement	roulement à billes
type de diabie de manutention	diabie à pneus	Ø de roue	260 mm
convient pour (application)	pires de pneus entières	Roue porteuse	2 roues porteuses
charge	200 kg	poignée de sécurité	non
pour diamètre de roue	540-820 mm	poignée	poignée
matériau de finition	soudé	équipement roue	roues porteuses avec pédale antidérapante
matériau	acier	hauteur	1600 mm
rabattable	non	largeur	705 mm
protection de la charge	système de levage	surface	finition peinture époxy
fonction de basculement	manuel	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	caoutchouc plein	garantie	12 années
matériau de jante	plastique	Poids	30 kg

Cela s'adapte aussi ...

210654		rayonnage à pneus, rayonnage départ pour pneus de Ø 550 - 750 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 400 mm, pour pneus de Ø 550 - 750 mm, charge maximale par élément 450 kg / charge max. par tablette 150 kg, 3 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
507325		cric rouleur, capacité de levage 3000 kg, plage de levée 395 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé