

KVG Zündgeräte

SN 59 220-240V 50/60Hz

Digitale Zündgeräte für maximale Zuverlässigkeit
Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Starter für Beleuchtung - KVG Zündgeräte - Lampentyp: SON/MHN - Lampenanzahl: 1

Technische Daten

Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871150091557330
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8711500915573

Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 90 g
Anzahl pro Verpackung NO / 1


Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220/ 240 V
Netzfrequenz 50-60 Hz

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1	114 mm
DimA2	95 mm
DimB1	41 mm
DimC1	38 mm
DimD1	4 mm