



# HP ScanJet Pro 2600 f1

(20G05A)

## Flachbettscanner mit automatischer Dokumentenzuführung.

Steigern Sie Ihre Produktivität bei professionellen Scanaufgaben – mit dem kompakten und zuverlässigen HP ScanJet Pro, der für ein tägliches Scanvolumen von bis zu 1.500 Seiten ausgelegt ist. Automatisieren Sie Prozesse mit Kurzbefehlen, bei denen ein Klick genügt, und schnellem beidseitigem Scannen über die automatische Dokumentenzuführung.



### Produktivität und

- Nutzen Sie die automatische Dokumentenzuführung für 60 Blatt, um bis zu 50 Bilder (25 Seiten) pro Minute in einem Durchgang beidseitig zu scannen.<sup>1</sup>
- Sie benötigen keinen technischen Support. USB-Konnektivität ermöglicht ein schnelles, einfaches Setup und sorgt für zuverlässige Verbindungen.
- Kein Aufwärmen – dank der Instant-on-Technologie können Sie umgehend mit dem Scannen beginnen.<sup>2</sup>
- Stellen Sie den Scanner dort auf, wo Sie arbeiten – das kompakte Design findet problemlos auf dem Schreibtisch Platz.

### Benutzerfreundlich.

- Scannen Sie über die ADF oder den Flachbettscanner verschiedenste Dokumente, einschließlich Bücher, Zeitschriften und Ausweisdokumente.
- Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit vorgefertigten Workflows und den leistungsstarken Bearbeitungstools der HP Scan Pro Software.
- Senden Sie Scans mithilfe der umfassenden WIA-, ISIS- und TWAIN-Unterstützung von HP direkt an Dokumentenanwendungen.

### Zuverlässiges Scannen.

- Setzen Sie auf einen Scanner, der garantiert auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen ist. Konzipiert für ein Scanvolumen von bis zu 1.500 Seiten pro Tag.
- Die automatische Dokumentenzuführung für 60 Blatt ermöglicht beidseitiges Scannen in einem Durchgang.
- Profitieren Sie von gestochen scharfen, naturgetreuen Scans von Dokumenten, Grafiken und Fotos mit einer Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

### Hohe Sicherheit

- Die sichere Überprüfung auf Original HP Boot-Code verhindert das Hochfahren des Scanners, wenn der Code verändert wurde.
- Sorgenfreie Updates – seien Sie versichert, dass der Code aller Firmware-Updates signiert ist. Es wird nur authentischer HP Code geladen.

### Fußnoten

<sup>1</sup> Scangeschwindigkeiten gemessen bei 300 dpi (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkbedingungen, Computerleistung und Anwendungssoftware variieren.

<sup>2</sup> Im Vergleich zu Produkten, die eine traditionelle Fixierung nutzen und mittels einer Kaltkathodenröhre (CCFL) kopieren.

## Zubehörteile und Services

Zubehör	C9943B HP ADF-Reinigungstuch - Paket
Wartungskit	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit ( 100,000 pages) 4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit ( 30,000 pages)
Service und Unterstützung	U34XLE HP 3 Jahre erweiterter Austauschservice am nächsten Werktag für ScanJet Pro 2600 f1 (alle EMEA-Länder außer Baltikum, Serbien, Naher Osten und Türkei) U34XRE HP 3 Jahre Austausch vor Ort für ScanJet Pro 2600 f1 (Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Portugal, Russland, Polen und Griechenland) U34XVE HP 3 Jahre erweiterter Austauschservice für ScanJet Pro 2600 f1 (Baltikum, Serbien und Naher Osten) U34XWE HP 3 Jahre Rückgabeservice an Depot für ScanJet Pro 2600 f1 (nur Türkei) U34XXPE HP 1 Jahr erweiterter Austauschservice am nächsten Werktag nach Garantieablauf für ScanJet Pro 2600 f1 (alle EMEA-Länder außer Baltikum, Serbien, Naher Osten und Türkei) U34XYPE HP 1 Jahr Austauschservice vor Ort nach Garantieablauf für ScanJet Pro 2600 f1 (Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Portugal, Russland, Polen und Griechenland) U34XZPE HP 1 Jahr erweiterter Austauschservice nach Garantieablauf für ScanJet Pro 2600 f1 (Baltikum, Serbien und Naher Osten) U34YOPE HP 1 Jahr Rückgabeservice nach Garantieablauf für ScanJet Pro 2600 f1 (nur Türkei)

## Technische Daten

Bedienfeld	6 Leuchten (Kurzbefehl, Duplex, Fehler); 5 Tasten (Ein/Aus, Scannen, Duplex, Kurzbefehlsauswahl, Abbrechen)
Technische Daten des Scanners	<b>Scannertyp</b> ADF; CIS-Scantechnologie; Flachbett; <b>Scantechnologie</b> ADF; Flachbett; Contact Image Sensor (CIS); <b>Scan-Eingangsmodi</b> Funktion zum Scannen über das Bedienfeld: Als PDF speichern, als JPEG speichern, als PDF per E-Mail versenden und an Cloud senden. HP Scan mit Windows-Betriebssystem, HP Easy Scan/ICA mit Mac-Betriebssystem und Anwendungen von Drittanbietern über TWAIN; <b>Twain-Version</b> : Version 2.4; <b>Farbscannen</b> : Ja; <b>DPI-Einstellungen für Ausgabeauflösung</b> : 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1.200 ppi; <b>Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung</b> : Führt keine beliebigen Skalierungen aus
Scanformat	ADF: Maximal 216 x 3.100 mm; Minimal 89 x 148 mm; <b>Flachbett</b> : 216 x 297 mm
Scangeschwindigkeit <sup>2</sup>	Bis zu 25 Seiten/Min./50 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe, 300 dpi)
Scanauflösung	<b>Optisch</b> Bis zu 600 dpi (Farbe und monochrom, ADF); bis zu 1.200 dpi (Farbe und monochrom, Flachbett); <b>Hardware</b> : Bis zu 600 x 600 dpi (Farbe und monochrom, ADF); bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe und monochrom, Flachbett)
Scan-Dateiformat	Für Seiten mit Text und Bildern: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (TXT), Rich Text (RTF), DURCHSUCHBARES PDF, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV
Erweiterte Scannerfunktionen	Duplex-Scannen ohne Wenden der Vorlage; konfigurierbare Scan-Kurzbefehle mit HP Scan (inklusive): OCR; automatische Belichtung; automatischer Schwellenwert; automatische Farberkennung; Hintergrundglättung/-entfernung; automatische Formaterkennung; Begrädigen von Inhalten; Optimierung von Inhalten; automatische Ausrichtung; mehrere Blindfarben; Kantenlöschung; Optionen für leere Seiten: leere Seite löschen, Erkennungsempfindlichkeit für leere Seiten, Erkennung leerer Bereiche; Seitenzusammenführung; Optionen für Dokumententrennung: bereichsbezogene Texttrennung, Barcode-Trennung, Trennung leerer Seiten (Erkennung der Vorder-/Rückseite/beider Seiten/beliebiger Seiten), Seitentrenner manuell hinzufügen; automatischer Einzug; Viewer nach dem Scannen anzeigen; Vorgänge nach dem Scannen: Bild zur Löschung markieren, Drehoption, nach links/rechts verschieben, neue Auswahl erstellen/löschen, als Scanbereich speichern, manuelle Begrädigungsoption, Ziehen und Zuschneiden, Optionen zum Rückgängigmachen, Bild – einfacher Zoom-Schieber, in Zoom-Fenster öffnen (Zoomen, Zuschneiden, Drehen); Optionen zur Hintergrundreinigung: Hintergrund bereinigen, Entfernen: weiß machen; Glätten: konsistent machen, Löcher entfernen, Multistreaming; Einzelzonenauswahl für Zonen-OCR, Barcode und QR-Code; PDF-Optionen: PDF-Sicherheitsinstellungen (für PDF und durchsuchbares PDF), Einstellungen für Kennwortschutz und Dokumentengenehmigungen, PDF – iHQC-Komprimierung, Schieber für Dateigröße/-qualität; TIFF-Komprimierungsoptionen – für Graustufen oder Farbe: unkomprimiert/LZW/jpeg-TIFF; für Schwarzweiß: unkomprimiert/LZW/TIFF G3/TIFF G4; Optionen für Dateinamen: Basisname, Datum, Zeit, Dokumentenzähler, Barcode-Wert, Zonentext, Einstellungen für Dateinamenabfolgen; Aktionen, wenn ein Dateiname bereits existiert – Überschreiben/Zeitstempel anhängen/Aufforderung zur Dateibenennung, intelligente Dateibenennung; Zieloptionen: E-Mail (E-Mail-Clients, Option zum Speichern einer lokalen Kopie, lokal oder NW), Ordner, Pfad zum Speicherordner, Dialogfenster „Speichern unter“ anzeigen, Aktion nach dem Speichern der Datei(en), Drucker/Fax; verfügbare Plugins, falls nicht bereits mitgeliefert: SMTP, SFTP, Box und Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business und weitere; Buchscan aktivieren (Flachbett); vertikale Streifen entfernen/erkennen; Scannen mehrerer Dokumente; Erstellung von Desktop-Symbolen für Scanprofile/Kurzbefehle aktivieren; Management von Kurzbefehlen: neuen Scan-Kurzbefehl erstellen, Kurzbefehl löschen, Kurzbefehl umbenennen, Kurzbefehl nach oben/unten verschieben, Kurzbefehl – Speichern/rückgängig machen, Standardeinstellungen für Kurzbefehl wiederherstellen – Werkseinstellungen, Kurzbefehl importieren/exportieren; Kurzbefehle vom Scanner abrufen, ohne die Software auf dem PC zu öffnen
Graustufen/Bittiefe	256/24 Bit (extern), 48 Bit (intern)
Druckvolumen	Empfohlene Tagesleistung: 1.500 Seiten (ADF)
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	Standard, 60 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Konnektivität	Standard USB 2.0
Speicher	Standard 256 MB
Druckmedienverarbeitung	
Medientypen	Papier (Banner, Tintenstrahldrucker, Foto, Normal), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten)
Medienformat (ADF)	Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Mediengewicht (ADF)	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Mindestsystemvoraussetzungen	PC: Microsoft® Windows® (11, 10, 8, 1, 7; 32 Bit und 64 Bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Microsoft® Internet Explorer oder beliebiger Browser
Mitgelieferte Software	HP Scan Software, HP Scanner Gerätetreiber, HP WIA-Scannertreiber, HP TWAIN-Scannertreiber, HP Scanner Tools Utility, ISIS-Treiber
Scannerspezifikationen	
Sicherheitsmanagement	Einschaltknopf zum Ein-/Ausschalten
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (B x T x H)	<b>Minimal</b> : 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; <b>Maximal</b> : 491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	600 x 245 x 499 mm
Produktgewicht	5,4 kg
Paketgewicht	7,3 kg
Betriebsumgebung	<b>Temperatur</b> : 17,5 bis 25 °C <b>Luftfeuchtigkeit</b> : 30 bis 70 % RH
Datenspeicher	<b>Temperatur</b> : -40 bis 60 °C
Stromversorgung	<b>Voraussetzungen</b> : Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselspannung; <b>Energieverbrauch</b> : 12,9 Watt (aktiv – Scannen), 5 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,11 Watt (Ruhemodus), 0,06 Watt (Auto-Aus), 0,06 Watt (manuell Aus); <b>ENERGY STAR</b> : Ja
Prüfzeichen	IEC 62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 und alle zutreffenden Zusätze; CSA/UL 60950-1, zweite Ausgabe (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Sicherheit (EAC); cUL CoC (Kanada); CCC (China); CE (Europäische Union); PVOC (Kenia); TER (Kuwait); SON (Nigeria); SASO (Saudi-Arabien); NRCS (Südafrika); BSMI (Taiwan); Sicherheitsgenehmigung (Ukraine) <b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b> : Emissionen Klasse B; CISPR 32:2015 (International); EU EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 55032:2015 (CE-Zeichen); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS 13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Abschnitt 15, Unterabschnitt B (FCC); ICES-003:2020 Ausgabe 7 (Kanada); C-Tick Australien (einschließlich Neuseeland); KN 22 und Korea KCC; EAC-EMV-Zertifikat; EMV-Genehmigung (Ukraine); EN 61000-3-2:2014 (Oberwellen); EN 61000-3-3:2013 (Flimmern); Verträglichkeit 55035:2017 CECP; IT ECO-Erklärung; SEPA; EPEAT®-Silber-registriert
Lieferumfang	20G05A HP ScanJet Pro 2600 f1 Scanner; Installationsanleitung; Support-Merkblätter; Polsterung; USB-Kabel; Netzteil; Netzkabel

### Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> EPEAT® Silver-registriert, sofern zutreffend. Die EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern unter <http://www.epeat.net>.

<sup>2</sup> Scangeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min. über die automatische Dokumentenzuführung beim Scannen in eine digitale Datei – gemessen bei 300 dpi (Farbe). Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

