

Information produit

00 21 36

Mallette à outils « Robust34 » Électro



- Comprend 26 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- Charge utile max. : 25 kg
- Volume : 34 litres
- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
- Comprenant 26 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN/CEI 60900
- Étagère pour documents ; panneaux à outils faites de feuille double paroi anti-poussière avec de l'espace pour 42 pochettes à outils et 67 passants à outils
- Coque de fond avec séparations en aluminium
- Dimensions externes (l x H x P) : 510 x 419 x 215 mm ; dimensions internes (l x H x P) : 480 x 356 x 199 mm
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Avec un total de 93 compartiments d'insertion




Informations générales

Réf.	00 21 36
EAN	4003773082583
Poids	8.810 g
Dimensions	419 x 215 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	510 mm (480 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	215 mm (199 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	419 mm (356 mm)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Avec porte-documents