

Produktinformation

83 10 040

Rohrzange 90°

DIN 5234

- Schwedische Form
- 90° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	83 10 040
EAN	4003773022336
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	4.921 g
Abmessungen	750 x 88 x 25 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannweite	130 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5 1/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 130 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	130 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 4 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

