

Productinformatie

83 60 020

Pijptang S-vormig Met snelle instelling

DIN 5234

- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Tijdbesparende, precieze instelling van de openingswijdte door op een knop te drukken direct aan het werkstuk
- Krachtenbesparend werk door zelfklemming
- Geen onvrijwillige verstelling van de benen
- Hoge slijtvastheid door extra geharde tanden
- Hoogste belastbaarheid door geharde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	83 60 020
EAN	4003773078838
Tang	rood poedergecoat
gewicht	2.420 g
Afmetingen	560 x 94 x 32 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/4 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	70 mm
Binnendiameter inch	Ø 2 inch
	50 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



