

## Termékinformációk

# 92 21 07

## Univerzális csipesz



- Az univerzális csipesz hagyományos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz való
- Széles választék a kialakításban: egyenes, ferde megfogó felületek és sima vagy fogazott fogantyúk tűhegyekkel, keskeny vagy tompa hegyekkel, valamint különböző hosszúságban
- Az elektronikai ipar, órásmesterek és ékszerészek számára
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül kemény és nagyon jó a korrózióállósága a különböző légköri környezetek és sok korróziót okozó anyag ellen
- Rozsdamentes acél

### Általános

Cikkszám	92 21 07
	3C.SA.B
EAN	4003773086734
Anyag	rozsdamentes acél
Fogófelületek	sima fogófelületek
Súly	13 g
Méret	110 x 10 x 10 mm

### Műszaki jellemzők

Felület	káprázatmentesítve
Kivitel	egyenes
Csúcs szélessége (A)	0,2 mm
Csúcs szélessége (B)	0,25 mm
Verzió csipesz hegye	tűhegyes alak
Rezistent la corozione	igen
Savállóság	nagyon jó
ESD-engedéllyel	nincs
VDE-engedéllyel	nincs
Szakágak	Ipar Elektronika
Mágneses	nem mágnesezhető (80%)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk