

Productinformatie

97 39 06

Krimpprofiel

Voor geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers + stootverbinders

- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard
- Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt



Algemeen

Artikel-nr.	97 39 06
EAN	4003773070085
gewicht	45 g
Afmetingen	32 x 12 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders + stootverbinders
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen