

Información sobre productos

98 01 22

- Acodada
- Herramienta básica cromada
- Acero al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Llaves de estrella acodadas

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Información general

Núm. de artículo	98 01 22
EAN	4003773020301
Peso	278 g
Dimensiones	37 x 40 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Caras planas S	22 mm
Largo l max.	225 mm
Grosor de la cabeza a max.	15 mm
Profundidad de acodado h max.	30 mm
Anchura de la cabeza b max.	35 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

