

Broszura informacyjna

98 03 05

Wkrętaki nasadowe

Z rękkością wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękkość o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękkości zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna	
Nr art.	98 03 05
EAN	4003773071686
Szczypce	czernione
rękkości	Rękkość dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	70 g
Wymiary	230 x 30 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	5,0 mm
Maks. długość rękkości	107 mm
Średnica główki d	10 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych