

## Bauer opvangbak

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 340 x  
3850 x 1300 mm, met rooster, van  
staal met corrosiebeschermende  
zinklaag in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 139888



## Bauer Opvangbak

### Met 1000 l opvangvolume

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 340 x 3850 x 1300 mm
- met rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL 5012 lichtblauw
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



## Technische details

|                                  |   |                      |                   |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | opvangbak                                   | materiaal            | staal             |
| type opvangbak                   | opvangbak                                   | oppervlak            | verzinkt          |
| opslagplaats                     | onderdak                                    | kleur                | blauw // RAL 5012 |
| capaciteit                       | 3 x IBC                                     | opvangbak uitrusting | rooster           |
| opvangvolume                     | 1000 l                                      | onderrijdbaar        | ja                |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen           | onderrijdhoogte      | 100 mm            |
| bouwwijze (toelating)            | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | verrijdbaar          | nee               |
| hoogte                           | 340 mm                                      | kleur uitvoering     | blauw // RAL 5012 |
| breedte                          | 3850 mm                                     | gewicht              | 294 kg            |
| diepte                           | 1300 mm                                     |                      |                   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |    | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel                                    |
| 235631 |    | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid  |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen    |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 525760 |  | gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm   |