

bac de rétention PE

WP-PE

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 200 l, hauteur x largeur x profondeur 330 x 1230 x 830 mm, bac avec palette PE, fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 147725



Bac de rétention WP-PE

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 200 l
- hauteur x largeur x profondeur 330 x 1230 x 830 mm
- force 650 kg
- en polyéthylène, coloris bleu
- bac avec palette PE
- fourreaux pour fourche




Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	charge	650 kg
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène

lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	200 l	équipement bac de rétention	palette PE
capacité	fût 2 x 200 litres	soubassement	fourreaux pour fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	330 mm	roulant	non
largeur	1230 mm	Poids	18 kg
profondeur	830 mm		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, Symbole/texte : substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm

