

## Rollcart onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 700 x 700 mm,  
laadhoogte 190 mm, platform  
gesloten, platform van hout met  
rubber laag, constructie van staal  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2  
zwenkwielen met rem, met TPE-  
banden



**Artikelnummer: 158194**

## Rollcart Onderwagen

### Draagvermogen 250 kg

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 700 x 700 mm
- laadhoogte 190 mm
- lengte x breedte 700 x 700 mm
- platform gesloten
- platform van hout met rubber laag
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel dolly

kleur gentiaanblauw // RAL5010

type roller	onderwagen voor kratten	stuurstang	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	nee	banden	TPE
laadhoogte	190 mm	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	700 mm	wiel-ø	125 mm
platform	gesloten	hoogte	190 mm
materiaal platform	hout	lengte	700 mm
oppervlak platform	met rubber laag	breedte	700 mm
materiaal onderstel	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	17,5 kg