

KERN balance de table

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 20 kg, Lisibilité par incréments de 10 g

Numéro d'article: 158968



KERN



KERN Balance de table avec grand plateau de pesage

KERN balance de table




- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 318 x 258 mm
- plage de pesage entre 20 kg
- Lisibilité par incréments de 10 g
- hauteur x largeur x profondeur 60 x 320 x 300 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- fonctionnement avec batterie
- 2 années de garantie

Détails techniques

type de balance	balance de table	équipement balance	Affichage LC
étalonnable	non	hauteur	60 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	largeur	320 mm
largeur de plateforme	318 mm	profondeur	300 mm

profondeur de plateforme	258 mm	fonction de comptage des pièces	non
plage de pesage	20 kg	étalonnage	non
lisibilité	10 g	garantie	2 années
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off	Poids	1,5 kg
alimentation	fonctionnement avec batterie		

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample