

stysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 435 mm, vaklast 145 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7016 antracietgrijs, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 220739

Stysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

stysteemstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1060 x 435 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 145 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe,

diagonaalschoren en niveaus zie aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
hoogte	1750 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
breedte	1060 mm	kleur standaard	antracietgrijs // RAL7016
diepte	435 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	145 kg	kleur uitvoering	antracietgrijs/verzinkt// RAL 7016
veldlast	1600 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	17,823 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

220742



stalen panelen voor systeemstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 145 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag