

VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 985 x 590 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 221827



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

beaucoup de place pour le rangement et le transport

chariot à plateaux


- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 985 x 590 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- avec 3 plateaux en bois, étrier vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	Sens de la poignée	vertical
longueur de plateau	985 mm	rabattable	non
largeur de plateau	590 mm	nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante et 2 fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	caoutchouc
matériau plateau(x)	bois	Diamètre de roue	125 mm
force plateau	80 kg	roulement	roulement à billes
équipement plateau(x)	cadre en acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
équipement chariot	3 plateaux en bois, étrier vertical	surface	finition peinture époxy
hauteur	1010 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	garantie	12 années
matériau de finition	soudé		1 pièce
norme européenne	non	Poids	45 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg

