

bott **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 830 - 930 x 1250 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 231789



établi

- hauteur x largeur x profondeur 830 - 930 x 1250 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 30 mm
- équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette
- à gauche 1 tiroir, 1 armoire
- à droite 1 tablette
- hauteur des tiroirs 1x125 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- Avec porte à battants
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté


Détails techniques




| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| type de meuble | table | extension tiroir | 100 % |
| type de table | établi | matériau de plaque | multiplex |
| hauteur | 830-930 mm | matériau de châssis | acier |
| largeur | 1250 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 600 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| épaisseur de panneau | 30 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur réglable | oui | couleur de la face avant | gris anthracite // RAL7016 |
| équipement établi | 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette | nombre de portes | 1 pièce |
| soubassements à gauche | 1 tiroir, 1 armoire | type de porte | porte à battants |
| soubassements à droite | 1 tablette | roulant | non |
| nombre de tiroirs | 1 pièce | livraison | livré monté |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x125 mm | Poids | 73,785 kg |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 232988 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 3 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 232990 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 6 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 232992 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233014 |  | couche de mousse, longueur x largeur 525 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir |
| 233055 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 525 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite |
| 233447 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 15 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |