

Rocholz

LED-lamp voor paktafel 2000



hoogte x breedte x diepte 54 x 661 x 51 mm, kabel 4 m lang, lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4000 kelvin, vermogen 1x21 W



Artikelnummer: 236303

LED-lamp voor paktafel

- hoogte x breedte x diepte 54 x 661 x 51 mm
- geschikt voor montage onder het aanbouwmagazijn
- dim- en draaibaar
- kabel 4 m lang
- lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4000 kelvin
- vermogen 1x21 W

Technische details

meubeltype	tafel	lampen aantal x vermogen	1x21 W
type elektrische uitrusting	LED-lamp	lichtstroom	2158
voor tafeltype	paktafel	verlichtingssterkte	903
geschikt voor (product/materiaal)	montage onder aanbouwmagazijn	lampkleur	neutraalwit
hoogte	54 mm	kleurtemperatuur	4000 kelvin
breedte	661 mm	WEEE-registratienummer	DE27074917
diepte	51 mm	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
tafelaccessoires functie	dim- en draaibaar	merk volgens EAR-registers	Rocholz
kabellengte	4 m	gewicht	1,3 kg

Dit past ook bij ...

213523		brievenweegschaal, platform van kunststof, Ø 120 mm, weegbereik van 0,002 tot 5 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
215669		papieren plakband, dragermateriaal van papier met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 50 m x 50 mm, dikte 110 µm, in bruin
216831		verzendhoes, druk blanco, formaat DIN A7, lengte x breedte 120 x 85 mm, Van 70 µm dik polyethyleen
217113		veiligheidsmes, met automatisch inschuifbaar lemmet, slijpdiepte 15 mm, uitschuiflengte lemmet 22 mm, met veiligheidsknop voor ver- en ontgrendeling
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem