

## lampe de poche DEL

MAULeos

boîtier en aluminium anodisé, DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 150 m, faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers, avec anneau lumineux réfléchissant rouge, poignée antidérapante et dragonne, avec batterie 3xAAA



lot 3 pièce

**Numéro d'article: 239235**

lampe de poche DEL





- pour une utilisation en extérieur
- diamètre x longueur 28 x 105 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 2,25 - 12,5 h
- portée d'éclairage 150 m
- avec variateur à 2 niveaux
- faisceau lumineux réglable en continu (fonction zoom) pour éclairage de proximité diffus ou éclairage de loin concentré et 3 niveaux d'éclairage : luminosité élevée (100 %), luminosité faible (25 %), lumière stroboscopique (flashes lumineux) pour prévenir les dangers
- tête avec protection anti-roulement

- avec anneau lumineux réfléchissant rouge, poignée antidérapante et dragonne
- avec batterie 3xAAA
- indice de protection IPX4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés

## Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	équipement lampe	anneau lumineux, poignée antidérapante, dragonne
type de lampe	lampe de poche DEL	fonction lampe	faisceau lumineux réglable en continu, 3 niveaux d'éclairage
lieu d'utilisation	extérieur	exécution tête de lampe	tête avec protection anti-roulement
type d'ampoule	DEL CREE	matériau de boîtier	aluminium
Portée d'éclairage	150 m	surface de boîtier	anodisé
Durée d'éclairage	2,25-12,5 h	longueur	105 mm
flux lumineux	120	diamètre	28 mm
avec variateur	avec variateur à 2 niveaux	indice de protection IP	X4 : protection contre les projections d'eau de tous les côtés
alimentation	batterie 3xAAA	Poids	0,1 kg

## Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
218985		aimant « Happy », diamètre 20 mm, en jaune, avec 0,3 kg force d'adhérence
223733		ruban adhésif de bureau, support en polypropylène, longueur rouleau 33 m, en transparent
525443		porte-étiquettes, hauteur x longueur 10 x 50 mm, face arrière magnétique