

## Cascoo zwenkwiel

draagvermogen 200 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243554



### zwenkwiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

### Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	rem	zonder
draagvermogen	200 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaf lengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	0,71 kg