

C+P

armoire de distribution de linge

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 800 x 500 mm, largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, verrouillage commun des portes, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Clanic+



Numéro d'article: 256724



armoire de distribution de linge






- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 800 x 500 mm
- largeur compartiment 400 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 4 tablettes fixes
- porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec serrure à cylindre

- verrouillage commun des portes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	thermolaqué
type d'armoire	armoire vestiaire/à casiers	surface de face avant	thermolaqué
compartiments	2 pièce	équipement armoire	4 tablettes fixes
hauteur	1850 mm	nombre de tablettes/niveaux	8 pièce
largeur	800 mm	type tablette/niveau	tablette
profondeur	500 mm	type de porte	porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
largeur de compartiment	400 mm	Butée de porte	double face
cloison de séparation médiane	oui	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
soubassement	au sol	angle d'ouverture de porte	110 °
verrouillable	oui	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
système de fermeture	serrure à cylindre	installation	paroi
fonction de fermeture	verrouillage commun des portes	garantie	10 années
matériau	acier	aération	Corps et face avant
matériau de finition	soudé	Amortissement de porte	oui
couleur du corps	gris anthracite // RAL7016	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	Poids	41,3 kg

Accessoires

257446		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
257468		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 500 mm, en plastique en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
271459		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
272037		porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272039		Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

272042		pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique