

hefroller voor zwaarlast-laadbord

draagvermogen 1500 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden

Artikelnummer: 404952



Hefschamel

voor laadborden voor zware belastingen met een draagvermogen tot max. 1500 kg

hefroller voor zwaarlast-laadbord

- draagvermogen 1500 kg
- dissel met ontgrendelkabel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje
- staalconstructie
- 2 wielen
- met massief rubberbanden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type wagen	hefroller voor zwaarlast-laadbord	wiel-ø	250 mm
draagvermogen	1500 kg	wiellager	kogellager
materiaal	staal	wielstand	parallel
euronorm	nee	oppervlak	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	zuiver oranje // RAL2004
dissel	met ontgrendelkabel	gewicht	20 kg
wielen aantal/soort	2 wielen		

