

## TROAX opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem Extra

hoogte x breedte 800 x 700 mm,  
extra uitvoering (frame 20 x 30 mm),  
van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505664



## TROAX Opzetelement voor scheidingswandsysteem Extra

### Extra uitvoering

opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem



- hoogte x breedte 800 x 700 mm
- draadgaas 50 x 50 x 3
- extra uitvoering (frame 20 x 30 mm)
- voor verhoging tot 3000 mm
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

### Technische details





|                       |                               |                           |                                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting         | scheidingswand uitrusting | extra uitvoering (frame 20 x 30 mm) |
| veiligheidsuitrusting | scheidingswandsysteem         | scheidingswand functie    | voor verhoging tot 3000 mm          |
| roosterelement        | opzetelement voor wandelement | profiel                   | vierkante buis                      |
| hoogte                | 800 mm                        | materiaal                 | staal                               |
| breedte               | 700 mm                        | oppervlak                 | gelakt                              |

|              |       |         |                      |
|--------------|-------|---------|----------------------|
| hoogte maas  | 50 mm | kleur   | stofgrijs // RAL7037 |
| breedte maas | 50 mm | gewicht | 4,5 kg               |
| draaddikte   | 3 mm  |         |                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505695 |  | steun voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 3000 x 40 mm, met voetplaat, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs |
| 505863 |  | staande consoles, voor machine-veiligheidshek   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 144768 |    | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat                            |
| 208490 |    | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels   |
| 210871 |   | mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |