

cuves rectangulaires

hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en jaune, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes



Numéro d'article: 532004

Cuve rectangulaire

Mobile

cuves rectangulaires

- convient pour pour granulés, substances et paquets
- hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm
- capacité 135 l
- en polyéthylène en jaune
- parois pleines
- fond plein
- soubassement roulettes
- empilable pour gain de place
- convient pour aliments
- résistant à la température de -40 à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	cuves rectangulaires	pliable	non
convient pour (produit/matériau)	granulés, substances et paquets	possibilité de passage au-dessous	non
norme européenne	non	soubassement	roulettes
capacité	135 l	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	670 mm	Diamètre de roue	65 mm
largeur	660 mm	résistance à la	-40 à +80 °C

		température	
profondeur	432 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polyéthylène	considération comme matière dang	non
recyclable	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
structure de cloison	fermé	couleur	jaune
soubassement	plein	Poids	5,5 kg
emboîtable	oui		

Accessoires

532020		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour cuves rectangulaires avec capacité 135 l, largeur x profondeur 660 x 432 mm, en jaune
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium