


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 435 mm, vaklast 180 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 705855



hofsysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 435 mm
- veldlast 1700 kg
- vaklast 180 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 400 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem





















- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
hoogte	3000 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
breedte	1310 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	435 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	180 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	1700 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1300 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	400 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	48,56 kg

Gerelateerde Producten

150122		muurveranker voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurveranker voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586166		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 180 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
589448		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589856		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
592125		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
597774		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599689		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599816		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met diagonaalschoren, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
600121		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
601022		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
709164		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1060 x 435 mm, vaklast 145 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870137		opvanglegborden voor inhaakstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
870217		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 500 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
870239		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 1000 x 1300 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
870476		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm

870829		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, perforatieplaatwand
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit