


- ✓ Griddleplatte Druckguss, glatt, Maße: B 320 x T 480 mm
- ✓ Die-cast griddle plate, plain, size: W 320 x D 480 mm
- ✓ Plaque grillade en fonte d'aluminium, lisse, dimensions : L 320 x P 480 mm



## Elektro Griddleplatte GDP 320E, glatt



- CNS 18/10
- Griddleplatte Druckguss, glatt, Maße: B 320 x T 480 mm
- Thermostat für konstante Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 300 °C
- Aufheiz-Kontrollleuchte
- Sicherheitsthermostat
- 4 Kunststofffüße, höhenverstellbar
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 325 x T 540 x H 295 mm
- Inklusive Reinigungsschaber

GTIN 4015613370545  
Art.-Nr. A370031

## Electric griddle plate GDP 320E, plain



- CNS 18/10
- Die-cast griddle plate, plain, size: W 320 x D 480 mm
- Thermostat for constant operating temperature between 50 °C and 300 °C
- Heating control light
- Thermostatically controlled shut-down
- 4 plastic feet, height-adjustable
- Power: 3 kW / 230 V 50 Hz
- Size: W 325 x D 540 x H 295 mm
- Cleaning scraper included

GTIN 4015613370545  
Code-No. A370031

## Plaque grillade électrique GDP 320E, lisse



- Acier inoxydable 18/10
- Plaque grillade en fonte d'aluminium, lisse, dimensions : L 320 x P 480 mm
- Thermostat réglable de 50 °C à 300 °C pour une température de service constante
- Témoin lumineux de chauffe
- Arrêt de chauffe thermostatique
- 4 pieds en plastique à vérins réglables
- Puissance : 3 kW / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 325 x P 540 x H 295 mm
- Racloir compris

GTIN 4015613370545  
Code-No. A370031