

## Gefahrstoffsammler, 250 bis 950 Liter

- für wassergefährdende Stoffe und entzündbare Flüssigkeiten
- doppelwandig, explosionsdruckstoßfest sowie mit einer Absperrvorrichtung

- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung innen und außen
- integrierter Leckageanzeiger nach dem Vakuumprinzip
- hydraulische Überfüllsicherung
- Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Peilstab und Lüftungsleitung
- 2 Hebeösen für Leertransport, sicheres Kranen gem. BGI 556
- Aufstellung in Gebäuden und im Freien

Volumen [l]	250	400	600	950
Nutzvolumen [l]	250	400	600	950
Durchmesser außen [mm]	800	1000	1000	1250
Höhe ohne Entlüftung [mm]	1200	1025	1210	1230
DIBt-Zulassung	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288	Z-38.12-288
Bestellnummer Bedienung durch Sachkundige	157-075-J0	157-084-J0	157-085-J0	157-086-J0
DIBt-Zulassung	Z. 38.12-288	Z. 38.12-288	Z. 38.12-288	Z. 38.12-288
Bestellnummer Bedienung durch Jedermann	117-735-J0	117-736-J0	117-737-J0	117-738-J0



Gefahrstoff-Sammler, von 250 bis 950 Liter, Bedienung durch Sachkundige.

Gefahrstoff-Depot, von 250 bis 950 Liter, Bedienung durch Jedermann.

**i** Bedienung durch Sachkundige (mit selbstschließendem 30-Liter-Einfülltrichter, Öffnung mittels Fußpedal / Bowdenzug und manuell zu öffnendem Kugelhahn)

**i** Bedienung durch Jedermann (mit selbstschließendem 15-Liter-Einfülltrichter, Öffnung durch Fußpedal / Metallgestänge)

## Gefahrstoffsammler, 3.000 bis 10.000 Liter

- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für entzündliche oder wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C
- doppelwandiger, explosionsdruckstoßfester Behälter
- hohe Sicherheit durch permanente Lecküberwachung nach dem Vakuumprinzip

- hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, innen und außen
- für die Aufstellung im Gebäude und im Freien geeignet
- mit hydraulischer Überfüllsicherung
- komplett mit Bedienpost mit Trittpläche
- Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Peilstab und Lüftungsleitung ausgestattet
- komfortabler Einfülltrichter (Ø 400 mm) mit Siebeinsatz
- manuell zu betätigender, abschließbarer Trichterdeckel, in geöffnetem Zustand arretiert
- 2 Hebeösen, sicheres Kranen gem. BGI 556



Das Bedienpodest mit Trittpläche und der große Einfülltrichter ermöglichen ein komfortables Befüllen des Behälters.



Volumen [l]	3000	5000	7500	10000
Nutzvolumen [l]	2850	4750	7125	9500
Durchmesser außen [mm]	1000	1250	1400	1400
Höhe ohne Entlüftung [mm]	1385	1760	1930	1930
DIBt-Zulassung	Z-38.12-51	Z-38.12-51	Z-38.12-51	Z-38.12-51
Bestellnummer Bedienung durch Sachkundige	254-542-J0	254-543-J0	254-544-J0	254-545-J0