

## Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 12 Fässer à 200 Liter

Hervorragend zur Lagerung größerer Mengen geeignet. Besonders leichtes Be- und Entladen durch niedrige Bauhöhe von 250 mm. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Besonders niedrige Bauhöhe: 250 mm

**Gleich mitbestellen**  
 Auffahrrampe aus Stahl, feuerverzinkt, höhenverstellbar von 150 - 270 mm, Maße B x T (mm) 1035 x 900, Bestell-Nr. 126-133-J1

**Ergonomische Fasskarre Secu Comfort**  
 siehe Seite **362**

## classic-line by DENIOS



Gitterrost	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	8	12
Auffangvolumen [l]	225	420	340	540
Traglast gesamt [kg]	1600	1600	3200	4800
Maße außen B x T x H [mm]	816 x 2470 x 250	2470 x 816 x 355	2455 x 1210 x 250	3670 x 1210 x 250
Gewicht [kg]	103	117	160	250
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-330-J1	259-332-J1	259-334-J1	259-336-J1
Bestellnummer verzinkt	259-331-J1	259-333-J1	259-335-J1	-